


LA POLYVALENCE

L'AIXR offre une grande polyvalence en termes de pression et de tailles de gouttelettes (moyennes à très grosses, voire extra grosses)*


En effet, sa plage de pression d'utilisation démarre à 2 bar avec un maximum à 5 bar (au delà le gain potentiel au niveau de la taille des gouttelettes est nul).

Toutefois, la plage optimale technique conseillée par TeeJet est de 3 à 5 bar.

RÉPARTITION : AIXR



AIXR 11002VP (120L/ha, 6 bar, 11 km/h)



AIXR 110025VP (120L/ha, 3 bar, 10 km/h)


L'AIXR est une buse à Induction nouvelle génération dite " basse pression " ! Plus besoin de pulvériser à des pressions au delà de 6 bar pour obtenir une bonne qualité de pulvérisation et une bonne répartition.

*En lien avec le débit de la buse choisie

NUMÉRO DE PIÈCE (TAILLE DES MAILLES DU FILTRE)	bar	TAILLE DES GOUTTE-LETTES	DÉBIT D'UNE BUSE EN l/min	TAUX D'APPLICATION POUR UN ESPACEMENT DE 50 cm ENTRE LES BUSES DE PULVÉRISATION												
				l/ha												
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
AIXR110015 (100)	1,0	TG	0,34	102	81,6	68,0	58,3	51,0	40,8	34,0	25,5	22,7	20,4	16,3	13,6	11,7
	2,0	G	0,48	144	115	96,0	82,3	72,0	57,6	48,0	36,0	32,0	28,8	23,0	19,2	16,5
	3,0	G	0,59	177	142	118	101	88,5	70,8	59,0	44,3	39,3	35,4	28,3	23,6	20,2
	4,0	M	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3
	5,0	M	0,76	228	182	152	130	114	91,2	76,0	57,0	50,7	45,6	36,5	30,4	26,1
AIXR11002 (50)	1,0	EG	0,46	138	110	92,0	78,9	69,0	55,2	46,0	34,5	30,7	27,6	22,1	18,4	15,8
	2,0	TG	0,65	195	156	130	111	97,5	78,0	65,0	48,8	43,3	39,0	31,2	26,0	22,3
	3,0	G	0,79	237	190	158	135	119	94,8	79,0	59,3	52,7	47,4	37,9	31,6	27,1
	4,0	M	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2
	5,0	M	1,02	306	245	204	175	153	122	102	76,5	68,0	61,2	49,0	40,8	35,0
AIXR110025 (50)	1,0	EG	0,57	171	137	114	97,7	85,5	68,4	57,0	42,8	38,0	34,2	27,4	22,8	19,5
	2,0	TG	0,81	243	194	162	139	122	97,2	81,0	60,8	54,0	48,6	38,9	32,4	27,8
	3,0	G	0,99	297	238	198	170	149	119	99,0	74,3	66,0	59,4	47,5	39,6	33,9
	4,0	M	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1
	5,0	M	1,28	384	307	256	219	192	154	128	96,0	85,3	76,8	61,4	51,2	43,9
AIXR11003 (50)	1,0	EG	0,68	204	163	136	117	102	81,6	68,0	51,0	45,3	40,8	32,6	27,2	23,3
	2,0	TG	0,96	288	230	192	165	144	115	96,0	72,0	64,0	57,6	46,1	38,4	32,9
	3,0	G	1,18	354	283	236	202	177	142	118	88,5	78,7	70,8	56,6	47,2	40,5
	4,0	M	1,36	408	326	272	233	204	163	136	102	90,7	81,6	65,3	54,4	46,6
	5,0	M	1,52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91,2	73,0	60,8	52,1
AIXR11004 (50)	1,0	EG	0,91	273	218	182	156	137	109	91,0	68,3	60,7	54,6	43,7	36,4	31,2
	2,0	TG	1,29	387	310	258	221	194	155	129	96,8	86,0	77,4	61,9	51,6	44,2
	3,0	G	1,58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94,8	75,8	63,2	54,2
	4,0	G	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4
	5,0	M	2,04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97,9	81,6	69,9
AIXR11005 (50)	1,0	EG	1,14	342	274	228	195	171	137	114	85,5	76,0	68,4	54,7	45,6	39,1
	2,0	TG	1,61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96,6	77,3	64,4	55,2
	3,0	TG	1,97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94,6	78,8	67,5
	4,0	G	2,27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90,8	77,8
	5,0	M	2,54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87,1
AIXR11006 (50)	1,0	EG	1,37	411	329	274	235	206	164	137	103	91,3	82,2	65,8	54,8	47,0
	2,0	TG	1,94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93,1	77,6	66,5
	3,0	TG	2,37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94,8	81,3
	4,0	G	2,74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93,9
	5,0	G	3,06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105
AIXR11008 (50)	1,0	UG	1,82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87,4	72,8	62,4
	2,0	EG	2,58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103	88,5
	3,0	TG	3,16	948	758	632	542	474	379	316	237	211	190	152	126	108
	4,0	TG	3,65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146	125
	5,0	G	4,08	1224	979	816	699	612	490	408	306	272	245	196	163	140
AIXR11010	1,0	UG	4,47	1341	1073	894	766	671	536	447	335	298	268	215	179	153
	2,0	EG	2,28	684	547	456	391	342	274	228	171	152	137	109	91,2	78,2
	3,0	TG	3,23	969	775	646	554	485	388	323	242	215	194	155	129	111
	4,0	TG	3,95	1185	948	790	677	593	474	395	296	263	237	190	158	135
	5,0	TG	4,56	1368	1094	912	782	684	547	456	342	304	274	219	182	156
AIXR11010	5,0	TG	5,10	1530	1224	1020	874	765	612	510	383	340	306	245	204	175
	6,0	G	5,59	1677	1342	1118	958	839	671	559	419	373	335	268	224	192



TAILLE DES GOUTTELETTES DE L'AIXR (EN MICRON)



On peut remarquer que plus le débit de la buse est élevé, plus la taille des gouttelettes augmente. Toutefois, ces niveaux de taille de gouttelettes font de la buse AIXR un bon compromis entre **couverture**, **rétention** et **limitation de dérive**.

L'AIXR fait aussi preuve d'une très grande homogénéité de tailles de gouttelettes (faible spectre à une pression donnée).