


NEW



NEW AIXR-VKセラミック製チップ



AIXR-VPポリマーチップ



断面図

AIXR TEEJET[®]

空気吸引型XRフラットスプレーチップ

AIXR TeeJetフラットスプレーチップは、スプレーカバー範囲を維持しながら、優れたドリフト防止効果を提供します。粒子径が大きいいため、幅広い浸透移行性除草剤やドリフト防止が重要となる用途に適しています。

新しいAIXR-VKシリーズは、ポリプロピレン製のボディに加え、セラミック製のプレオリフィスと出口オリフィスの特徴としています。これにより、優れた耐酸性を有し、耐摩耗性を改善します。

AIXR-VPは材質に独自のUHMWPEポリマーを材質に使用しており、落葉剤など強酸性農薬の散布に最適です。

AIXRの特長と利点

- ドリフトを防止しながらカバー範囲をバランスよく維持し、空気を含んだ均一の大きな粒子が植物全体をカバーして表面に留まります。
- 0.1～0.6MPa (1～6 bar) の広い使用圧力範囲で、高压で使用するしても他のチップよりドリフトを抑制します。
- 流量はVisiFloセラミック(VK)チップが7種類、VisiFlo[®]ポリマー(VP)チップが9種類。
- AIXR-VKでは、ポリプロピレン製ボディが優れた耐酸性を有し、セラミック製のプレオリフィスと出口オリフィスによりAIXR-VPよりも長い摩耗寿命を可能にします。
- AIXR-VPで使用されている独自のUHMWPEポリマーは、従来のポリマー材料と比べて高い摩耗寿命と耐酸性を有します。
- 空気吸引構造により空気を含ませることで、大きな粒子径でカバー範囲を維持します。
- 損傷しづらいコンパクトな設計
- 脱着式プレオリフィスで簡単メンテナンス
- AIXR015-06 (VKおよびVP) の流量は、114441-* -CELR QuickTeeJet[®] キャップおよびガスケットに対応
- AIXR08-10 (VPのみ) の流量は、114443-* -CELR QuickTeeJet[®] キャップおよびガスケットに対応
- チップ、キャップ、ガスケットを組み合わせる場合は、AIXR110 ** V * -CEをご注文ください。





AIXRチップ及びキャップ

接触散布	全体散布	ドリフト管理
適	最適	最適

選定ガイド

AIXR TEEJET®空気吸引型XRフラットスプレーチップ

アプリケーション情報

	 bar	粒子径	ノズル 1個の 流量 (L/min)	I/ha 												
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
AIXR110015VP AIXR110015VK (100)	1.0	VC	0.34	102	81.6	68.0	58.3	51.0	40.8	34.0	25.5	22.7	20.4	16.3	13.6	11.7
	2.0	C	0.48	144	115	96.0	82.3	72.0	57.6	48.0	36.0	32.0	28.8	23.0	19.2	16.5
	3.0	C	0.59	177	142	118	101	88.5	70.8	59.0	44.3	39.3	35.4	28.3	23.6	20.2
	4.0	M	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	5.0	M	0.76	228	182	152	130	114	91.2	76.0	57.0	50.7	45.6	36.5	30.4	26.1
	6.0	M	0.83	249	199	166	142	125	99.6	83.0	62.3	55.3	49.8	39.8	33.2	28.5
AIXR11002VP AIXR11002VK (50)	1.0	XC	0.46	138	110	92.0	78.9	69.0	55.2	46.0	34.5	30.7	27.6	22.1	18.4	15.8
	2.0	VC	0.65	195	156	130	111	97.5	78.0	65.0	48.8	43.3	39.0	31.2	26.0	22.3
	3.0	C	0.79	237	190	158	135	119	94.8	79.0	59.3	52.7	47.4	37.9	31.6	27.1
	4.0	M	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	5.0	M	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76.5	68.0	61.2	49.0	40.8	35.0
	6.0	M	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
AIXR110025VP AIXR110025VK (50)	1.0	XC	0.57	171	137	114	97.7	85.5	68.4	57.0	42.8	38.0	34.2	27.4	22.8	19.5
	2.0	VC	0.81	243	194	162	139	122	97.2	81.0	60.8	54.0	48.6	38.9	32.4	27.8
	3.0	C	0.99	297	238	198	170	149	119	99.0	74.3	66.0	59.4	47.5	39.6	33.9
	4.0	M	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	5.0	M	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96.0	85.3	76.8	61.4	51.2	43.9
	6.0	M	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93.3	84.0	67.2	56.0	48.0
AIXR11003VP AIXR11003VK (50)	1.0	XC	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	2.0	VC	0.96	288	230	192	165	144	115	96.0	72.0	64.0	57.6	46.1	38.4	32.9
	3.0	C	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88.5	78.7	70.8	56.6	47.2	40.5
	4.0	M	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	90.7	81.6	65.3	54.4	46.6
	5.0	M	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91.2	73.0	60.8	52.1
	6.0	M	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80.2	66.8	57.3
AIXR11004VP AIXR11004VK (50)	1.0	XC	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	2.0	VC	1.29	387	310	258	221	194	155	129	96.8	86.0	77.4	61.9	51.6	44.2
	3.0	C	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94.8	75.8	63.2	54.2
	4.0	C	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
	5.0	M	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97.9	81.6	69.9
	6.0	M	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89.2	76.5
AIXR11005VP AIXR11005VK (50)	1.0	XC	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	2.0	VC	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77.3	64.4	55.2
	3.0	VC	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94.6	78.8	67.5
	4.0	C	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90.8	77.8
	5.0	M	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87.1
	6.0	M	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95.7
AIXR11006VP AIXR11006VK (50)	1.0	XC	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	91.3	82.2	65.8	54.8	47.0
	2.0	VC	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93.1	77.6	66.5
	3.0	VC	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94.8	81.3
	4.0	C	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93.9
	5.0	C	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105
	6.0	C	3.35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201	161	134	115
AIXR11008VP (50)	1.0	UC	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
	2.0	XC	2.58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103	88.5
	3.0	VC	3.16	948	758	632	542	474	379	316	237	211	190	152	126	108
	4.0	VC	3.65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146	125
	5.0	C	4.08	1224	979	816	699	612	490	408	306	272	245	196	163	140
	6.0	C	4.47	1341	1073	894	766	671	536	447	335	298	268	215	179	153
AIXR11010VP	1.0	UC	2.28	684	547	456	391	342	274	228	171	152	137	109	91.2	78.2
	2.0	XC	3.23	969	775	646	554	485	388	323	242	215	194	155	129	111
	3.0	VC	3.95	1185	948	790	677	593	474	395	296	263	237	190	158	135
	4.0	VC	4.56	1368	1094	912	782	684	547	456	342	304	274	219	182	156
	5.0	VC	5.10	1530	1224	1020	874	765	612	510	383	340	306	245	204	175
	6.0	C	5.59	1677	1342	1118	958	839	671	559	419	373	335	268	224	192

XF	極微細霧
VF	微細霧
F	細霧
M	中霧
C	粗霧
VC	大粗霧
XC	極粗霧
UC	超粗霧

粒子サイズの分類はノズルの流量、スプレー角度、及びスプレー圧力によって異なる場合があります。

注：散布量については常に確認するようにしてください。上表は水21℃における数値です。粒子径データはISO25358を基にしています。

TeeJet
TECHNOLOGIES

※製品の的外観、仕様は予告なく変更する場合があります。



Spraying Systems Co., Japan

Experts in Spray Technology



Spray
Nozzles



Spray
Control



Spray
Analysis



Spray
Fabrication



スプレーイング システムズ ジャパン合同会社

TeeJetグループ：東京都品川区東五反田5-10-25(齊証池田山ビル)

www.spray.co.jp

〒141-0022 TEL 03 (3449) 6061 FAX 03 (3444) 5679